

SIRIUS HRI



Áreas de aplicação

- Iluminação de Concertos
- Clube & Disco
- Palco e Teatro
- Estúdio, TV e Cinema
- Arquitetura e Arquitetura de Entretenimento

Características do produto


- Lâmpadas refletoras leves e compactas com ECG otimizado
- Alta luminância através de arco muito curto e alta pressão
- O design otimizado do queimador permite qualquer posição de queima.
- Saída de luz estável ao longo de toda a vida útil.
- Substituição fácil da lâmpada





Ficha técnica da família de produto




SIRIUS HRI 100W





SIRIUS HRI 132W




SIRIUS HRI 132W



SIRIUS HRI 251W



SIRIUS HRI 295 W





SIRIUS HRI 330W


Ficha técnica da família de produto




SIRIUS HRI 330W





SIRIUS HRI 330W





SIRIUS HRI 330W X8




Sirius HRI 330W XL




Sirius HRI 330W XL




SIRIUS HRI 371W




Ficha técnica da família de produto




SIRIUS HRI 371W



SIRIUS HRI 440W



SIRIUS HRI 580 F



SIRIUS HRI 580 F

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Dados fotométricos	
Descrição do produto	Categoria	Potência nominal	Fluxo luminoso nominal	Distância de trabalho
SIRIUS HRI 100 W	CORE	100 W	3680 lm	30 mm
SIRIUS HRI 132 W SC	CORE	132 W	5150 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 140 W RO	CUSTOMIZED	140 W	5400 lm	37.7 mm
SIRIUS HRI 190 W+	CORE	190 W	8100 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 230 W	CORE	230 W	9500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	VALUE	231 W	10800 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI GALAXY 250	GALAXY	250 W	11500 lm	42 mm
SIRIUS HRI 251 W	VALUE	251 W	12000 lm	38 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	PRO	260 W	13500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W	CORE	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 280 W RO	CUSTOMIZED	280 W	11500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 281 W	VALUE	281 W	13000 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 295 W	CORE	295 W	11300 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 310 W	CORE	310 W	15000 lm	36.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO	CUSTOMIZED	310 W	13500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	PRO	310 W	15500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	PRO	310 W	15500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 311 W	VALUE	311 W	14500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 330 W	CORE	330 W	18000 lm	31 mm
SIRIUS HRI 330 W X8	CUSTOMIZED	330 W	18000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 330 W XL	CORE	330 W	16500 lm	36 mm
SIRIUS HRI 371 W +	CORE	371 W	18300 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S +	CORE	371 W	19800 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W	VALUE	371 W	18300 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S	VALUE	371 W	19800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 381 W S	CUSTOMIZED	381 W	20000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W S	CORE	382 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W	CORE	382 W	21000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 420 W	CORE	420 W	22000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 420 W S	CORE	420 W	21000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 440 W	CORE	440 W	22000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W H	CUSTOMIZED	440 W	18000 lm	60 mm
SIRIUS HRI 440 W +	CORE	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W S	CORE	440 W	22800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 440 W X	CUSTOMIZED	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W	VALUE	461 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W S	VALUE	461 W	24000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 462 W	CORE	460 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W	CORE	470 W	20500 lm	41 mm

Ficha técnica da família de produto

	Informações Gerais do Produto	Dados Elétricos	Dados fotométricos	
Descrição do produto	Categoria	Potência nominal	Fluxo luminoso nominal	Distância de trabalho
SIRIUS HRI 470 W S	CORE	470 W	21500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	CUSTOMIZED	470 W	19500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	CORE	470 W	24000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	VALUE	471 W	20000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 550 W XL	CORE	550 W	28000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 550 W	CORE	550 W	28000 lm	41 mm
HRI 580 W F	CUSTOMIZED	580 W	29500 lm	60 mm

	Espectativa de Vida
Descrição do produto	Vida útil nominal
SIRIUS HRI 100 W	6000 hr
SIRIUS HRI 132 W SC	6000 hr
SIRIUS HRI 140 W RO	6000 hr
SIRIUS HRI 190 W+	3000 hr
SIRIUS HRI 230 W	2500 hr
SIRIUS HRI 231 W	2000 hr
SIRIUS HRI GALAXY 250	6000 hr
SIRIUS HRI 251 W	3000 hr
SIRIUS HRI 260 W PRO	6000 hr
SIRIUS HRI 280 W	2000 hr
SIRIUS HRI 280 W RO	2000 hr
SIRIUS HRI 281 W	2000 hr
SIRIUS HRI 295 W	2500 hr
SIRIUS HRI 310 W	2500 hr
SIRIUS HRI 310 W RO	3000 hr
SIRIUS HRI 310 W PRO	1500 hr
SIRIUS HRI 310 W S PRO	1500 hr
SIRIUS HRI 311 W	2500 hr
SIRIUS HRI 330 W	1500 hr
SIRIUS HRI 330 W X8	1500 hr
SIRIUS HRI 330 W XL	1500 hr
SIRIUS HRI 371 W +	3000 hr
SIRIUS HRI 371 W S +	3000 hr
SIRIUS HRI 371 W	1500 hr
SIRIUS HRI 371 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 381 W S	2500 hr
SIRIUS HRI 380 W Pro	2500 hr
SIRIUS HRI 380 W S PRO	2500 hr
SIRIUS HRI 382 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 382 W	2500 hr
SIRIUS HRI 420 W	2500 hr
SIRIUS HRI 420 W S	2500 hr
SIRIUS HRI 440 W	1500 hr

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Espectativa de Vida
	Vida útil nominal
SIRIUS HRI 440 W H	1000 hr
SIRIUS HRI 440 W +	1500 hr
SIRIUS HRI 440 W S	1000 hr
SIRIUS HRI 440 W X	1500 hr
SIRIUS HRI 461 W	1500 hr
SIRIUS HRI 461 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 462 W	2000 hr
SIRIUS HRI 470 W	1500 hr
SIRIUS HRI 470 W S	1500 hr
SIRIUS HRI 470 W RO	1500 hr
SIRIUS HRI 470 W XL	1500 hr
SIRIUS HRI 471 W SN	1500 hr
SIRIUS HRI 550 W XL	1000 hr
SIRIUS HRI 550 W	1500 hr
HRI 580 W F	1000 hr

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante a operação, as lâmpadas SIRIUS HRI só podem ser operadas em invólucros de lâmpada fechados especialmente construídos para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é liberado se a lâmpada quebrar. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseio estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído com a lâmpada ou nas instruções de operação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.